

**Description:**

- Pompe à injecteur auto-aspirante avec boîtier de pompe en acier inoxydable
- Hauteur d'aspiration jusqu' à 8,5 m
- Protection thermique contre la surcharge
- Injecteur, diffuseur, roue de roulement en polyamide résistant à l'usure, arbre moteur en acier inoxydable
- Boîtier de moteur EPA en acier inoxydable / boîtier de moteur HWX en plastique
- Étanchéité par garniture étanche
- Bouton pression pour une plage de 0,5 – 7 bar
- Raccord d'aspiration et de refoulement filetage intérieur 1"
- Réservoir de pression à membrane 20 l en divers modèles

**Domaines d'utilisation:**

- Arrosage de la maison et du jardin
- Approvisionnement en eau

**Element fournis:**


- raccordé avec câble d'alimentation de 1,5 m
- Réservoir de pression à membrane en acier laqué
- Réservoir sous pression P à membrane butylique résistant à l'usure (4 ans de garantie)
- Réservoir de pression à membrane E modèle en acier inoxydable de haute qualité


**Avantages du produit:**

- Pressostat numérique pour mode automatique : pression d'enclenchement et de coupure réglable numérique (réglage de longue durée et imprécis via des ressorts de tension absent comme en présence d'un pressostat mécanique)
- Protection contre le fonctionnement à vide intégré : En absence d'approvisionnement en eau, la pompe est automatiquement arrêtée et la défaillance est affichée (Redémarrage automatique possible)
- Centre de distribution en eau potable prêt à monté, câblé et pré-réglé (prêt à brancher sur modèle monophasé)
- Durable et fiable
- Réduction de la fréquence de commutation grâce à un vase d'expansion

**Donnees techniques:**

Numéro d'article	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Élimination de la pression	longueur [mm]	largeur [mm]	hauteur [mm]	pois [kg]
20726	230	1.600	1.300	7,0	2800	5,0	60,0	RP1	600	260	495	20,1

**Courbe de caracteristique:**

**Matériels:**

Matière roue:	PPO GF20
Joint de pompe:	garniture mécanique
Matière boîtier de pompe:	acier affiné A2