

Ethernet industriel IE-BHD-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique, boîtier vide

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Type | IE-BHD-V04P |
| Référence | 2027660000 |
| Version | Embase d'appareil, Variante 4 selon IEC 61076-3-106, IP67 |
| GTIN (EAN) | 4050118406061 |
| Cdt. | 200 pièce(s) |

Fiche de données

Ethernet industriel IE-BHD-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|--------|-----------|--------|
| Épaisseur du paroi, max. | 3,5 mm | Poids net | 0,01 g |
|--------------------------|--------|-----------|--------|

Températures

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement, max. | 70 °C | Température de fonctionnement, min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C | Température de stockage | |
| Température de pose | | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|-------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | autres |
| Degré de protection | IP67 | Matériau de base du boîtier | PA UL 94 V0 |
| Matériau du joint | NBR | | |

Normes

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | CEI 61076-3-106 Var. 4 | N° de certificat (cULus) | E471884 |
|---------------------|------------------------|--------------------------|---------|

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 9.0 | 27-18-27-02 | eClass 9.1 | 27-18-27-02 |

Agréments

Agréments





| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |
| Documentation utilisateur | Mounting_instruction_2027660000-IE-BHD-V04P.pdf MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |

**Ethernet industriel
IE-BHD-V04P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin****Découpe de montage**

max. Paneldicke: 3,5mm
max. Panel thickness: 3,5 mm

M2,5 Gewinde darf kein Sackloch sein
M2.5 threads mustn't go through the panel