Blocs de jonction à tige
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Klippon® Connect avec technologie à tiges
Nos blocs de jonction à tige constituent une alternative solide établie pour le raccordement dans des conditions particulièrement difficiles. Les nombreux accessoires et la qualité de fabrication garantissent une productivité élevée dans la planification et l'installation – et une sécurité de fonctionnement durable.

Informations générales de commande

Type	WFF 35 NFF
Référence	1049220000
Version	Blocs de jonction à tige, Borne traversante, Section nominale: 35 mm², Raccordement à tige, Montage direct, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255164
Cdt.	5 pièce(s)

Blocs de jonction à tige
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Hauteur	107 mm	Hauteur (pouces)	4,213 inch
Profondeur	51 mm	Profondeur (pouces)	2,008 inch
Poids net	101,1 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	120 °C		

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	fermé	Instruction de montage	Montage direct, TS 35

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Couple de serrage (vis de pression pour conducteurs en cuivre)	5.8...7 Nm	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	2	Etages internes pontés	Non
Raccordement PE	Non	Rail	TS 35

Caractéristiques nominales

Section nominale	35 mm²	Tension nominale	500 V
Courant nominal	125 A	Courant avec conducteur max.	125 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0,26 mΩ		

Dimensions

Décalage TS 35	53,5 mm

Raccordement (raccordement nominal)

Cosse DIN 46 234	2,5...50 mm²	Couple de serrage, max.	7 Nm
Couple de serrage, min.	5,8 Nm	Nombre de raccordements	2
Plage de serrage, max.	50 mm²	Plage de serrage, min.	2,5 mm²
Sections de raccordement, raccordement à tige, max.	50 mm²	Sections de raccordement, raccordement à tige, min.	2,5 mm²
Type de raccordement	Raccordement à tige		

Blocs de jonction à tige
WFF 35 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Raccordement à tige

Cosse DIN 46 234	2,5…50 mm²	Couple de serrage, max.	7 Nm
Couple de serrage, min.	5,8 Nm	Sections de raccordement, raccordement à tige, max.	50 mm²
Sections de raccordement, raccordement à tige, min.	2,5 mm²		

Classifications

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Remarque de sécurité

Avertissement de sécurité	Safety Information