

**SAI-M23-BE-16-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les connecteurs débroschables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embroschage-débroschage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

### Informations générales de commande

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Type       | SAI-M23-BE-16-F               |
| Référence  | <a href="#">1224250000</a>    |
| Version    | Connecteur capteur/actionneur |
| GTIN (EAN) | 4050118008500                 |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                    |

## SAI-M23-BE-16-F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |      |
|-----------|------|
| Poids net | 12 g |
|-----------|------|

## Températures

Température de fonctionnement , max. 125 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

## Conformité environnementale du produit

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Normes

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Certificat N° (UR) | E344862 |
|--------------------|---------|

## Caractéristiques générales

|                                  |                                     |                          |                        |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Codage                           | aucune                              | Cycles d'enchâssage      | > 1000                 |
| Diamètre extérieur du conducteur | -                                   | Filetage du raccordement | M23                    |
| Matériau de base du boîtier      | Polyamide thermoplastique PA 6, PBT | Matériau des contacts    | Alliage cuivre et zinc |
| Nombre / diamètre de contact     | 16 x 1 mm                           | Nombre de pôles          | 16                     |
| Surface du contact               | doré                                | Tenue au feu             | V-0                    |
| Tenue d'isolation                | > 10 <sup>6</sup> mΩ                | Type de raccordement     | Raccordement soudé     |

## Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC000438    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-05 |            |             |

## Informations sur le produit

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le produit | Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|