Fiche de données

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.
• Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
• Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Type	THM WO 33.5/93.1 GE
Référence	1774410000
Version	THM, Repères de fils et de câbles, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248148592
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	93,1 mm	Largeur (pouces)	3,665 inch
Hauteur	33,5 mm	Hauteur (pouces)	1,319 inch
Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Poids net	284 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune	Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Non	Largeur	93,1 mm
Matériau	Film polyester	Nombre par rouleau	500
Taille de plage de repérage	33.5 x 25 mm	Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40…150 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	8 - 21.7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	21,7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	400 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm²

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 33.5/93.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

