

PAC
PAC-UNIV-D15M-F-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Cable pre-confectionado sub-d según IEC-807/
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

Informations générales de commande

Type	PAC-UNIV-D15M-F-3M
Référence	1350420030
Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 8,7 ± 1 mm
GTIN (EAN)	4032248276943
Cdt.	1 pièce(s)

PAC
PAC-UNIV-D15M-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 388 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	50 °C	Température de fonctionnement, min.	-10 °C
Température de stockage, max.	60 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C	Température de stockage	-10...60 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Données générales

Interface API	H0.25/10 (FERRULES 0,25mm ²)	Raccordement de l'interface	SUB-D MALE 15P
Nombre de pôles, min.	15 pôles	Ytterdiameter	8,7 ± 1 mm
Câble	Câble LiYCY	Longueur du câble	3 m
Matériau	PVC	Section du conducteur	0,25 mm ²

Données électriques

Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	≤ 80 mΩ/m

Classifications

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur [Colours chart](#)