

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
KLIPPON COPL 081106**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Plaques de mise à la terre en laiton (plaques de continuité de terre) pour les boîtiers Klippon® POK**

Afin de fournir un circuit de terre intérieur (surtout pour la version Ex), des plaques de continuité de terre en angle sont disponibles pour les boîtiers Klippon® POK.

Ces plaques intérieures de continuité de terre sont à utiliser avec des presse-étoupes métalliques, dans des applications CEM. Elles offrent une protection améliorée. Disponible à l'unité.

Informations générales de commande

Type	KLIPPON COPL 081106
Référence	1390920000
Version	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, Largeur: 33.5 mm, Matériau: Laiton, brillant, non traité
GTIN (EAN)	4050118191066
Cdt.	1 pièce(s)

Klippon POK (boîtier vide en polyester) KLIPPON COPL 081106

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	131 mm	Longueur (pouces)	5,157 inch
Largeur	33,5 mm	Largeur (pouces)	1,319 inch
Épaisseur du paroi, max.	0,8 mm	Épaisseur du paroi, min.	0,8 mm
Poids net	26,842 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	0,8 mm	Matériau	Laiton
Surface	brillant, non traité		

Caractéristiques générales accessoires

Matériau	Laiton	Résistance du matériau	0,8 mm
Surface	brillant, non traité		

Classifications

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP