

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
KLIPPON COPL 163609**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Plaques de mise à la terre en laiton (plaques de continuité de terre) pour les boîtiers Klippon® POK**

Afin de fournir un circuit de terre intérieur (surtout pour la version Ex), des plaques de continuité de terre en angle sont disponibles pour les boîtiers Klippon® POK.

Ces plaques intérieures de continuité de terre sont à utiliser avec des presse-étoupes métalliques, dans des applications CEM. Elles offrent une protection améliorée. Disponible à l'unité.

Informations générales de commande

Type	KLIPPON COPL 163609
Référence	1391010000
Version	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, Largeur: 60.5 mm, Matériau: Laiton, brillant, non traité
GTIN (EAN)	4050118191332
Cdt.	1 pièce(s)

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
KLIPPON COPL 163609**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	438 mm	Longueur (pouces)	17,244 inch
Largeur	60,5 mm	Largeur (pouces)	2,382 inch
Épaisseur du paroi, max.	0,8 mm	Épaisseur du paroi, min.	0,8 mm
Poids net	175,114 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	0,8 mm	Matériau	Laiton
Surface	brillant, non traité		

Caractéristiques générales accessoires

Matériau	Laiton	Résistance du matériau	0,8 mm
Surface	brillant, non traité		

Classifications

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP