

Série W
WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Klippon® Connect avec technologie de
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

Informations générales de commande

Type	WQV 70N/5/3/1
Référence	1393020000
Version	Série W, Connexion transversale®, pour bornes, Nombre de pôles: 3
GTIN (EAN)	4050118359251
Cdt.	5 pièce(s)

Série W
WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Hauteur	92 mm	Hauteur (pouces)	3,622 inch
Profondeur	28,8 mm	Profondeur (pouces)	1,134 inch
Poids net	89,2 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
------------------------	----------------	------------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre étamé	Couleur	gris argent
----------	--------------	---------	-------------

Caractéristiques du système

Version	pour bornes	Couple de serrage (connecteur transversal)	2,5...5 Nm
---------	-------------	--	------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	192 A
-----------------	-------

Connexions transversales

Nombre des blocs de jonction pontés	3
-------------------------------------	---

Dimensions

Pas en mm (P)	46 mm
---------------	-------

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40	eClass 8.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	STEP
--------------------	----------------------