

HSS 3.2-9.5 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gaine sans fin thermorétractable TwinMark s'imprime en quelques secondes avec une imprimante à transfert thermique. Selon le nombre de caractères ou l'espace disponible, la longueur du repère est individuellement ajustable et il s'adapte à la bonne taille au conducteur. Après avoir importé les données avec notre logiciel M-Print® PRO et avoir imprimé la gaine rétractable avec l'imprimante THM Plus S, la gaine est perforée à la longueur voulue et est immédiatement prête à l'emploi. Un support de rouleau externe (1302920000) doit être utilisé pour les rouleaux contenant plus de 30 m de support d'impression.

Informations générales de commande

Type	HSS 3.2-9.5 EL W30M
Référence	1505880000
Version	Repères de fils et de câbles, 3.2 - 9.5 mm, x 15.1 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118314168
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000

HSS 3.2-9.5 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	30 000 mm	Longueur (pouces)	1 181,1 inch
Largeur	15,1 mm	Largeur (pouces)	0,594 inch
Profondeur	0,77 mm	Profondeur (pouces)	0,03 inch
Poids net	235 g		

Caractéristiques générales

Couleur	blanc	Halogène	Oui
Industries recommandées	Construction d'installations, Énergie, Fabricant, Machines	Largeur	15,1 mm
Longueur	30 000 mm	Matériau	Polyoléfine
plage de température d'utilisation	-55...135 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	3.2 - 9.5 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	9,5 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	3,2 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm ²
Taux de rétractabilité	3:1	Température recommandée de retrait	90 °C

Classifications

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)

HSS 3.2-9.5 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

