

PAC
PAC-S300-4X10-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces relais TERMSERIES. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY d'une section de 0,14 mm².
- Connecteurs plats 10 pôles.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

Informations générales de commande

Type	PAC-S300-4X10-V0-2M5
Référence	1512640025
Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 5,4 ± 1 mm
GTIN (EAN)	4032248256532
Cdt.	1 pièce(s)

PAC

PAC-S300-4X10-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	450 g
-----------	-------

Températures

Température de fonctionnement, max.	50 °C	Température de fonctionnement, min.	-10 °C
Température de stockage, max.	60 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C	Température de stockage	-10...60 °C

Données générales

Interface API	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P	Raccordement de l'interface	4xHE10 10P
Nombre de pôles, min.	10 pôles	Ytterdiameter	5,4 ± 1 mm
Câble	Câble LiYY	Longueur du câble	2,5 m
Matériau	PVC	Section du conducteur	0,14 mm ²

Données électriques

Tension nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	≤ 150mΩ/m
Test de haute tension	1 KV/1s		

Classifications

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------