

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Référence	2484420200
Version	Connecteurs à équiper, M12, PG 9, Nombre de pôles: 5, 2 m
GTIN (EAN)	4050118495935
Cdt.	1 pièce(s)

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	120 g
-----------	-------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Codage	A	Couleur de la gaine	violet
Courant nominal	4 A	Cycles d'enchâssage	≥ 100 (M12)
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP68
Diamètre de câble, max.	7,5 mm	Diamètre de câble, min.	6,9 mm
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage du raccordement	M12
Longueur du câble	2 m	Longueurs de câbles / brins	2 m
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-5 ... +70 °C
Presse-étoupes	PG 9	Raccordement du blindage	Oui
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble	Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble
Tension nominale	125 V		

Classifications

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

