
Fiche de données

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Type	SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5
Référence	2530780000
Version	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, M 16, Nombre de pôles: 5
GTIN (EAN)	4050118540901
Cdt.	1 pièce(s)

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	50 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Codage	L	Courant nominal	16 A
Cycles d'enfichage	500	Degré de protection	IP67, Vissé
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage du raccordement	M12
Longueurs de câbles / brins	0,3 m	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Matériau des contacts	Cu	Nombre de pôles	5
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C	Presse-étoupes	M 16
Section du conducteur	1,5 mm²	Surface du contact	doré
Tension nominale	63 V		

Classifications

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Agréments


ROHS	Conforme

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage