

**E-pak
EPAK-PCI-CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les convertisseurs analogiques de la série EPAK se caractérisent par leur conception compacte. La large gamme de fonctions disponibles dans cette série de convertisseurs analogiques en fait des solutions adaptées pour les applications qui n'exigent pas d'agréments internationaux.

Propriétés :

- Isolation sûre, conversion et suivi de vos signaux analogiques
- Configuration des paramètres d'entrée et de sortie directement sur le composant, via DIP-switch.
- Aucun agréments internationaux
- Résistance élevée aux interférences

Informations générales de commande

Type	EPAK-PCI-CO
Référence	7760054182
GTIN (EAN)	6944169697302
Cdt.	1 pièce(s)

E-pak
EPK-PCI-CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	100 mm	Longueur (pouces)	3,937 inch
Largeur	17,5 mm	Largeur (pouces)	0,689 inch
Profondeur	89 mm	Profondeur (pouces)	3,504 inch
Poids net	80 g		

Températures

Température de fonctionnement, max.	60 °C	Température de fonctionnement, min.	-20 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C	Température de stockage	-40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Entrée

Capteur	2-wire transmitter (without own power supply)	Alimentation capteur	≥ 22 V @ 20 mA, ≤ 30 V
Courant d'entrée	0...20 mA, 4...20 mA		

Sortie

Courant de sortie	0...20 mA, 4...20 mA	Résistance de charge sortie courant	≤ 500 Ω
-------------------	----------------------	-------------------------------------	---------

Caractéristiques générales

Coefficient de température	≤ 150 ppm/K	Consommation de puissance	≤ 1.9 W
Isolation galvanique	entre entrée / sortie / alimentation	Précision	0,15 % v. FSR
Réponse à un échelon	≤ 100 ms	Tension d'alimentation	20...30 V DC

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Isolation galvanique	entre entrée / sortie / alimentation	Normes CEM	CEI 61000-6 /-2, IEC 61000-6-4
Tension d'isolation	2 kV _{eff}	Tension de tenue au choc	4 kV (1,2/50 μs)
Tension nominale (texte)	300 V AC _{rms}		

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé	Couple de serrage, min.	0,4 Nm
Couple de serrage, max.	0,6 Nm	Sections de raccordement, raccordement nominal	2 mm ²
Plage de serrage, min.	0,5 mm ²	Plage de serrage, max.	2 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 30	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14

Classifications

ETIM 6.0	EC002653	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-01-20	eClass 9.1	27-21-01-90

E-pak EPAK-PCI-CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de
conformité

[Declaration of Conformity](#)

Documentation utilisateur

[Instruction sheet](#)

Données techniques

[STEP](#)

E-pak EPAK-PCI-CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

