Fiche de données

Ethernet industriel
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Câbles assemblés IE, PROFINET, avec connecteur de puissance push-pull selon les spécifications PROFINET

Informations générales de commande

Type	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
Référence	1350120010
Version	Câble système, Puissance PushPull, Puissance PushPull, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	1 m	Longueur (pouces)	0,039 inch
Poids net	306 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normes

Norme de connecteur	selon la spécification PROFINET

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	16 A	Tension nominale	24 V

Constitution du câble

Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 16	Section	5*1,5 mm²
Isolation	PVC	Nombre de conducteurs	5
Matériau de la gaine	PVC	Diamètre de la gaine, max.	8,1 mm
Couleur de la gaine	gris (similaire à RAL 7001)		

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Rayon de courbure, min., unique	4 x diamètre du câble

mâle

Connecteur à droite	Puissance PushPull	Connecteur à gauche	Puissance PushPull

Classifications

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Date de création 28 mai 2019 20:04:19 CEST

Ethernet industriel
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN