

WM
WM 1/6 2.0-3.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Indétachable : WM**

Nos repères fermés et indétachables se montent sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Le câble est simplement enfilé dans les ouvertures aux deux extrémités, avant que les câbles soient fixés en position. La tension intrinsèque du matériau maintient le repère en position. Les repères WM sont disponibles en quatre tailles pour des sections de conducteur allant de 0,25 mm² à 16 mm². Chaque taille est disponible en trois longueurs d'étiquettes et deux couleurs. Ceci vous offre l'assortiment adapté pour le repérage des conducteurs au quotidien, dans une armoire électrique.

Vos avantages avec MultiMark

- Gamme de produits compacte axée sur la pratique
- Impression et montage rapides
- Identification fiable de vos raccordements
- Propriétés des matériaux excellentes

Informations générales de commande

Type	WM 1/6 2.0-3.5 MM WS
Référence	2006350000
Version	WM, Repères de fils et de câbles, 2 - 3.5 mm, 17 x 4.8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118390711
Cdt.	2 000 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000 1140490000

WM
WM 1/6 2.0-3.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	4,8 mm	Largeur (pouces)	0,189 inch
Hauteur	17 mm	Hauteur (pouces)	0,669 inch
Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Poids net	0,082 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	blanc
Halogène	Non	Largeur	4,8 mm
Matériau	Polyester	Taille de plage de repérage	7 x 4.8 mm
Version	sans halogène	plage de température d'utilisation	-40...150 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	2 - 3.5 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	3.5 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm ²

Classifications

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

WM
WM 1/6 2.0-3.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

