

**D-SERIES DRW / DRH
DRW370615LT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Relais de la série D-SERIES DRW.

- 2 ou 3 inverseurs
- Adapté à la commutation de tensions de charges élevées
- Large plage de tensions de bobine
- Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert)
- Avec levier de forçage

Informations générales de commande

Type	DRW370615LT
Référence	1219430000
Version	D-SERIES DRW / DRH, Relais, Nombre des contacts: 3 Inverseur avec bouton de test AgCdO, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 16 A, Raccordements à languette (4,8 mm x 0,5 mm)
GTIN (EAN)	4032248998869
Cdt.	10 pièce(s)

D-SERIES DRW / DRH
DRW370615LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1,417 inch
Hauteur	36 mm	Hauteur (pouces)	1,417 inch
Profondeur	48 mm	Profondeur (pouces)	1,89 inch
Poids net	82,8 g		

Températures

Humidité	35 % à 85 % d'humidité relative de l'air	Température de fonctionnement, max.	60 °C
Température de fonctionnement, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	60 °C
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C
Température de stockage	-40 °C...60 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)	E312083
-----------------------	---------

Entrée

Tension nominale de commande	115 V AC	Courant nominal AC	21 mA
Puissance nominale	2,5 VA	Tension de déclenchement / de retombée, typ.	92 V / 34.5 V AC
Résistance de bobine	2200 Ω $\pm$ 10 %	Indicateur d'état	LED rouge

Sortie

Tension de commutation nominale	400 VAC	Tension de commutation AC, max.	400 V
Tension de commutation DC, max.	250 V	Courant permanent	16 A
Courant à la mise sous tension	80 A / 50 ms	Retard à la mise s. tension	< 20 ms
Retard à la coupure	< 20 ms	Puissance min. de commutation	100 mA @ 12 V
Fréquence de commutation max. à charge nominale	1 Hz		

Caractéristiques du contact

Type de contact	3 Inverseur avec bouton de test (AgCdO)	Résistance de contact	$\leq$ 50 m Ω
Durée de vie mécanique	10 x 10 ⁶ manœuvres		

Caractéristiques générales

Bouton de test	oui (verrouillable)	Indicateur de position du commutateur mécanique	Oui
Couleur	transparent		

D-SERIES DRW / DRH
DRW370615LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Coordination de l'isolation

Coordonnées d'isolation selon	EN 61810-1:2008	Tension nominale	400 V
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3
Groupe de matériaux isolants	IIIa	Degré de protection	IP20
Rigidité diélectrique, Entrée/Sortie	2,5 KV _{eff} / 1 min.	Ligne de fuite et distance d'isolement entrée - sortie	≥ 6,3 mm
Rigidité diélectrique des contacts voisins	1,5 kV _{eff} / 1 min.	Rigidité diélectrique des contacts ouverts	2,5 KV _{eff} / 1 min.

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Normes	IEC 61810-1, EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Certificat N° (cURus)	E312083
--------	--	-----------------------	---------

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordements à languette (4,8 mm x 0,5 mm)
--	---

Classifications

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437	eClass 6.2	27-37-16-01
eClass 7.1	27-37-16-01	eClass 8.1	27-37-16-01
eClass 9.0	27-37-16-01	eClass 9.1	27-37-16-01

Agréments

Agréments


 ROHS Conforme
Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	DE_PA_5600_160310_005.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Données techniques	EPLAN.WSCAD
Données techniques	STEP

D-SERIES DRW / DRH DRW370615LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Dessins

Schéma




Vue des broches par dessous

Graph




Durée de vie électrique
Charge résistive

Dimensional drawing




Graph



Courbe de charge limite DC
Charge résistive

Graph




Plage de tension de fonctionnement AC

D-SERIES DRW / DRH DRW370615LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Miscellaneous



Clé de codage des modèles