

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)  
KLIPPON COPL 165609**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Plaques de mise à la terre en laiton (plaques de  
continuité de terre) pour les boîtiers Klippon® POK**

Afin de fournir un circuit de terre intérieur (surtout pour la version Ex), des plaques de continuité de terre en angle sont disponibles pour les boîtiers Klippon® POK.

Ces plaques intérieures de continuité de terre sont à utiliser avec des presse-étoupes métalliques, dans des applications CEM. Elles offrent une protection améliorée. Disponible à l'unité.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | KLIPPON COPL 165609                                                                                                          |
| Référence  | <a href="#">1391020000</a>                                                                                                   |
| Version    | Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, Largeur: 60.5 mm, Matériau: Laiton, brillant, non traité |
| GTIN (EAN) | 4050118191134                                                                                                                |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                   |

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)  
KLIPPON COPL 165609**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|                          |           |                          |             |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| Longueur                 | 656 mm    | Longueur (pouces)        | 25,827 inch |
| Largeur                  | 60,5 mm   | Largeur (pouces)         | 2,382 inch  |
| Épaisseur du paroi, max. | 0,8 mm    | Épaisseur du paroi, min. | 0,8 mm      |
| Poids net                | 258,945 g |                          |             |

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Caractéristiques générales**

|                        |                      |          |        |
|------------------------|----------------------|----------|--------|
| Résistance du matériau | 0,8 mm               | Matériau | Laiton |
| Surface                | brillant, non traité |          |        |

**Caractéristiques générales accessoires**

|          |                      |                        |        |
|----------|----------------------|------------------------|--------|
| Matériau | Laiton               | Résistance du matériau | 0,8 mm |
| Surface  | brillant, non traité |                        |        |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002623    | ETIM 6.0   | EC002623    |
| eClass 6.2 | 27-18-92-64 | eClass 7.1 | 27-18-92-64 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-64 | eClass 9.0 | 27-18-28-14 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-64 |            |             |

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                |