

**HS-HF 9.5-19.1/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Avec MultiMark, vous avez à disposition un système de marquage rapide et fiable, permettant de réaliser facilement pratiquement tous les types de repérages. Connecteurs, conducteurs, câbles ou appareils – la famille de produits MultiMark offre une gamme de repérages pratique et bien organisée, compatible avec notre logiciel de configuration avancé M-Print® PRO, pour tous les domaines d'utilisation.

**Vos avantages avec MultiMark**

- Gamme de produits compacte axée sur la pratique
- Impression et montage rapides
- Identification fiable de vos raccordements
- Propriétés des matériaux excellentes

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type                  | HS-HF 9.5-19.1/25 MM W                                                           |
| Référence             | <a href="#">2438190000</a>                                                       |
| Version               | Repères de fils et de câbles, 9.5 - 19.1 mm, 25.4 x 30.9 mm, blanc               |
| GTIN (EAN)            | 4050118458053                                                                    |
| Cdt.                  | 800 pièce(s)                                                                     |
| imprimante compatible | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HS-HF 9.5-19.1/25 MM W**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 30,9 mm | Largeur (pouces)    | 1,217 inch |
| Hauteur    | 25,4 mm | Hauteur (pouces)    | 1 inch     |
| Profondeur | 0,77 mm | Profondeur (pouces) | 0,03 inch  |
| Poids net  | 0,8 g   |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                    |              |          |             |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| Couleur                            | blanc        | Halogène | Non         |
| Largeur                            | 30,9 mm      | Matériau | Polyoléfine |
| plage de température d'utilisation | -55...105 °C |          |             |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                    |                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 9.5 - 19.1 mm      | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 19,1 mm            |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 9,5 mm             | Halogène                                    | Non                |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 70 mm <sup>2</sup> |
| Taux de rétractabilité                      | 2:1                | Température recommandée de retrait          | 90 °C              |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |

### HS-HF 9.5-19.1/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

