

**Ethernet industriel
IE-PCB2-M12X-S-180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 X-type de Cat. Femelle PCB 6A, préassemblé ou 2
pièces, compatible avec la refusion

Informations générales de commande

Type	IE-PCB2-M12X-S-180
Référence	1393080000
Version	Connecteur pour circuit imprimé, M12, Raccordement soudé, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Vissé, Compatible avec le refusion, 2 pièces
GTIN (EAN)	4050118194043
Cdt.	10 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-PCB2-M12X-S-180**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Épaisseur du paroi, max.	2,5 mm	Épaisseur du paroi, min.	0,9 mm
Poids net	11,8 g		

Températures

Température de fonctionnement, max.	85 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Raccordement soudé
Constitution	Compatible avec le refusion	Matériau de base du boîtier	CuZn
Catégorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Filetage du raccordement	M12
Matériau des contacts	CuZn	Surface du contact	Or sur nickel
Matériau de blindage	CuSn	Blindage	360° entièrement fermé
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-2-109	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	-----------------	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	0,5 A @ 40 °C	Tension nominale	48 V
Tenue d'isolation	100 MΩ		

Classifications

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Ethernet industriel IE-PCB2-M12X-S-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	DUXR.E316369 Certificat CC Link IE Field M12-X
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet industriel IE-PCB2-M12X-S-180


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins


Dessin coté



Affectation des broches



Modèle de perçage



Découpe de montage

