

**Cosses**  
**KQN-M6/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit  
aux utilisateurs une qualité de raccordement  
électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Type       | KQN-M6/-2,5                                       |
| Référence  | <a href="#">1493900000</a>                        |
| Version    | Cosses, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303698                                     |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                      |

## Cosses KQN-M6/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|       |        |           |       |
|-------|--------|-----------|-------|
| Poids | 0,11 g | Poids net | 1,1 g |
|-------|--------|-----------|-------|

### Raccordements

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3)          | 11 mm               | Diamètre intérieur de la bride (d2)         | 6,5 mm              |
| Diamètre intérieur de la tige (d1)          | 2,3 mm              | Isolation                                   | non disponible      |
| Longueur de la tige (a)                     | 5 mm                | Longueur de raccordement (l)                | 16 mm               |
| Perçage                                     | M 6                 | Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                             |                     |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001052    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Fiche de données****Cosses  
KQN-M6/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**