

HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Avec MultiMark, vous avez à disposition un système de marquage rapide et fiable, permettant de réaliser facilement pratiquement tous les types de repérages. Connecteurs, conducteurs, câbles ou appareils – la famille de produits MultiMark offre une gamme de repérages pratique et bien organisée, compatible avec notre logiciel de configuration avancé M-Print® PRO, pour tous les domaines d'utilisation.

Vos avantages avec MultiMark

- Gamme de produits compacte axée sur la pratique
- Impression et montage rapides
- Identification fiable de vos raccordements
- Propriétés des matériaux excellentes

Informations générales de commande

Type	HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y
Référence	2438070000
Version	Repères de fils et de câbles, 3.2 - 6.4 mm, 50.8 x 10.7 mm, jaune
GTIN (EAN)	4050118461145
Cdt.	1 000 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	10,7 mm	Largeur (pouces)	0,421 inch
Hauteur	50,8 mm	Hauteur (pouces)	2 inch
Profondeur	0,77 mm	Profondeur (pouces)	0,03 inch
Poids net	0,6 g		

Caractéristiques générales

Couleur	jaune	Halogène	Non
Largeur	10,7 mm	Matériau	Polyoléfine
plage de température d'utilisation	-55...105 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	3.2 - 6.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	6,4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	3,2 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²
Taux de rétractabilité	2:1	Température recommandée de retrait	90 °C

Classifications

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Données techniques	EPLAN

HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

