# HS-HF 4.8-9.5/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**MultiMark**
Avec MultiMark, vous avez à disposition un système de marquage rapide et fiable, permettant de réaliser facilement pratiquement tous les types de repérages. Connecteurs, conducteurs, câbles ou appareils – la famille de produits MultiMark offre une gamme de repérages pratique et bien organisée, compatible avec notre logiciel de configuration avancé M-Print® PRO, pour tous les domaines d'utilisation.

**Vos avantages avec MultiMark**
- Gamme de produits compacte axée sur la pratique
- Impression et montage rapides
- Identification fiable de vos raccordements
- Propriétés des matériaux excellentes

## Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | HS-HF 4.8-9.5/50 MM W |
| Référence | 2438110000 |
| Version | Repères de fils et de câbles, 4.8 - 9.5 mm, 50.8 x 15.1 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118460766 |
| Cdt. | 500 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2430920000 2448870000 1140490000 |

# Fiche de données

## HS-HF 4.8-9.5/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 15,1 mm | Largeur (pouces) | 0,594 inch |
| Hauteur | 50,8 mm | Hauteur (pouces) | 2 inch |
| Profondeur | 0,77 mm | Profondeur (pouces) | 0,03 inch |
| Poids net | 1,3 g | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | blanc | Halogène | Non |
| Largeur | 15,1 mm | Matériau | Polyoléfine |
| plage de température d'utilisation | -55…105 °C | | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur du conducteur | 4.8 - 9.5 mm | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 9,5 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 4,8 mm | Halogène | Non |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 16 mm² | Section de raccordement du conducteur, min. | 4 mm² |
| Taux de rétractabilité | 2:1 | Température recommandée de retrait | 90 °C |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006<br>BS EN 45545-2 2013+A1 2015<br>BS EN ISO 4589-2 1999 |
| Données techniques | EPLAN |

## HS-HF 4.8-9.5/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dessins

