

**Bagues de calibrage
WCU 650 PC CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les modules logiques entièrement encapsulés WCU 501 et WCU 650 assurent la surveillance, la commande et la régulation de vos processus, même dans des conditions environnementales extrêmes. À cet égard, la série WCU offre des caractéristiques optimales en termes de dimensions, de performance, de robustesse et de convivialité. L'environnement de programmation graphique et intuitif Micon-L vous permet de commuter avec une grande souplesse les entrées analogiques et numériques, ainsi que les sorties numériques. Les performances logicielles et matérielles peuvent être étendues sur demande pour répondre aux besoins du client.

Informations générales de commande

Type	WCU 650 PC CABLE
Référence	2515020000
Version	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749
Cdt.	1 pièce(s)

Bagues de calibrage WCU 650 PC CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	1 500 mm	Longueur (pouces)	59,055 inch
Poids net	75 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	60 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de stockage, max.	60 °C	Température de stockage, min.	-30 °C
Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C	Température de stockage	-30 °C...60 °C

Caractéristiques générales

Interface	USB 2.0	Type de raccordement	USB A
-----------	---------	----------------------	-------

CEM / choc / vibration

Résistance aux chocs	min. 100 m/s ² (10 g)	Tenue aux vibrations	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------	----------------------------------	----------------------	--

Classifications

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-14-30-90
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------