

SAI-4-SVV-GM-RM-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Répartiteur de puissance SAI 4 voies avec deux polarités et signal d'acquittement à isolation galvanique via un M12 à 8 pôles.

Tension de fonctionnement 24 V DC. Courant total 32 A.

Connecteur M12, codé T.

Informations générales de commande

Type	SAI-4-SVV-GM-RM-M12
Référence	2495280000
Version	Répartiteur, M12, Version capot, Oui
GTIN (EAN)	4050118504927
Cdt.	1 pièce(s)

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	100 g
-----------	-------

Températures

Température de fonctionnement , max.	80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement	-20 - 80°C		

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du conducteur, min.	6 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm
Presse-étoupes	M 20	Plage de serrage, min.	0,5 mm ²
Plage de serrage, max.	4 mm ²	Sortie répartiteur	Version capot

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier	Pocan	Matériau répartiteur	Plastique
Couleur du boîtier	gris, RAL 7032	Matériau du joint du capot	Viton
Raccord fileté femelle	CuZn, nickelé	Matériau des contacts	CuZn
Surface du contact	doré	Matériau du support des contacts	PBT (UL 94 V0)

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP68	Nombre de pôles	4
Nombre de contacts femelles	4	Filetage du raccordement	M12
Degré de pollution	3	Tenue au feu	V-0
Cycles d'enfichage	≤ 50	LED	Oui
LED capteur	Oui	Couleur de LED pour indicateur de fonctionnement	Jaune
Couleur de LED pour indicateur E/S	Jaune		

Caractéristiques électriques

Tension nominale , min.	10 V	Tension nominale , max.	48 V
Courant max. par emplacement	10 A	Courant total	32 A
Courant par signal	10 A	Tenue d'isolation	10 ⁸ Ω
Réponse potentielle	Oui		

Câble de données techniques

Nombre de pôles	4	Diamètre extérieur du conducteur, min.	6 mm
Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm		

Classifications

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

Date de création 28 mai 2019 23:03:07 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Schéma

