

Série W
WQB 2 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Câblage d'un transformateur de courant et de tension**

Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Type	WQB 2 WTL 6/4 FF
Référence	2550640000
Version	Série W, Connexion transversale®, pour bornes, Nombre de pôles: 2
GTIN (EAN)	4050118560503
Cdt.	10 pièce(s)

Série W
WQB 2 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	18,2 mm	Largeur (pouces)	0,717 inch
Hauteur	29,32 mm	Hauteur (pouces)	1,154 inch
Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Poids net	4,2 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Couleur	Orange
---------	--------

Caractéristiques du système

Version	pour bornes
---------	-------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	41 A
-----------------	------

Dimensions

Pas en mm (P)	11,1 mm
---------------	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------