

Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE SE 4/3-4 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Que le diamètre de câble soit grand ou petit – Cabtite offre toujours l'insert d'étanchéité adapté. La forme conique des éléments d'étanchéité permet que la grille pré-positionnée soit poussée facilement de l'intérieur à l'extérieur. Cette dernière comble les espaces de manière fiable et sert d'extracteur, conformément à DIN EN 62444. Les inserts étanches combinés aux cadres garantissent un degré de protection IP66. Du fait de sa conception fendue à coupe ondulée, il est particulièrement indiqué pour les câbles préconfectionnés.

- Les inserts étanches noirs sont conçus pour une température de fonctionnement particulièrement élevée et offrent une classe de sécurité au feu UL 94 HB
- Les éléments d'étanchéité gris, de classe de sécurité au feu UL 94 VO, sont adaptés aux exigences de l'industrie ferroviaire
- Grâce à l'utilisation de plusieurs inserts, deux câbles ou plus, ainsi que des câbles spéciaux, peuvent traverser un élément d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	CABTITE SE 4/3-4 SML GY
Référence	2584860000
Version	Élément d'étanchéité, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, Gris clair, Hauteur: 17.7 mm, Largeur: 20.7 mm, Profondeur: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616774
Cdt.	10 pièce(s)

Cabtite (système d'entrée de câbles) CABTITE SE 4/3-4 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	20,7 mm	Longueur (pouces)	0,815 inch
Largeur	20,7 mm	Largeur (pouces)	0,815 inch
Hauteur	17,7 mm	Hauteur (pouces)	0,697 inch
Profondeur	17,7 mm	Profondeur (pouces)	0,697 inch
Poids net	6,5 g		

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Élément d'étanchéité	1 petit élément d'étanchéité
Diamètre du câble extérieur, min.	3 mm	Diamètre du câble extérieur, max.	4 mm
Halogène	Non	Silicone	Non
Matériau	TPE		

Classifications

ETIM 6.0	EC000879	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-21	eClass 9.1	27-14-44-21

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	CabTite Installation Instructions
Données techniques	STEP