

**VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage)
VG M12 EMV-4 MS 3-6.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Produktabbildung

Presse-étoupes en laiton pour blindage contre les fréquences parasites jusqu'à 100 dB. Mise en contact du blindage de câble avec bague à ressort sans fin.

Informations générales de commande

Type	VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Référence	2435070000
Version	VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4050118446494
Cdt.	50 pièce(s)

VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage)

VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	34 mm	Longueur (pouces)	1,339 inch
Poids net	0,014 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	CR	Degré de protection	IP66, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K
Degré de protection avec GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K	Diamètre du câble extérieur, max.	6,5 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	3 mm	Filetage (extérieur)	M 12
Insert	Polyamide	Joint torique	NBR
Longueur du filetage	6 mm	Matériau	Laiton, nickelé
Pas de vis	1,5 mm	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Presse-étoupes	Métrique
Taille de clé 1	14 mm	Taille de clé 2	14 mm
diamètre du blindage, max.	5 mm	diamètre du blindage, min.	2 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Numéro de certificat du presse-étoupe (UL)	E199260
--	---------

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	STEP