

VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J) VP M20 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	VP M20 EX SI 7J
Référence	2066730000
Version	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons obturateurs, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
GTIN (EAN)	4050118415346
Cdt.	100 pièce(s)

VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J)
VP M20 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	17 mm	Longueur (pouces)	0,669 inch
Hauteur	17 mm	Hauteur (pouces)	0,669 inch
Poids net	3,4 g		

Caractéristiques générales

Couple contre-écrou, max.	2 Nm	Couple contre-écrou, min.	1,8 Nm
Couple raccord, max.	2 Nm	Couple raccord, min.	2 Nm
Degré de protection	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)	Degré de protection avec GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Filetage (extérieur)	M 20	Joint	Silicone
Joint torique	Silicone	Longueur du filetage	11 mm
Matériau	Polyamide 6	Normes	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Notice d'installation	Voir les instructions de montage	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	70 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-60 °C
Taille de clé 1	23 mm	Taille de clé 2	23 mm
Tenue aux chocs	7 joules selon CEI60079-0	Type de protection contre l'ignition	Sécurité Ex e accrue

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Numéro de certificat du presse-étoupe (INMETRO)	DNV 12.0051 X
Numéro de certificat du presse-étoupe (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840		

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP