

PAC
C300-32B-320B-2S-M25-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Figure similaire

Les câbles préconfectionnés permettent le raccordement entre les IOTA (Input Output Terminal Assemblies) de C300 Honeywell et les FTA (Field Terminal Assembly) de Weidmüller d'une manière rapide, simple et sans erreur.

Les câbles peuvent être fournis avec des connecteurs simples ou doubles, et même avec une finition libre équipée de cosses à fiches.

Le capot facilite la manipulation et assure un raccordement robuste avec le IOTA. Il permet par ailleurs d'utiliser des câbles de différentes sections et de longueurs jusqu'à 50 m.

Informations générales de commande

Type	C300-32B-320B-2S-M25-20
Référence	7789828200
Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4032248158782
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

PAC C300-32B-320B-2S-M25-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 3 720 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	50 °C	Température de fonctionnement, min.	-10 °C
Température de stockage, max.	60 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C	Température de stockage	-10...60 °C

Données générales

Interface API	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Raccordement de l'interface	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Nombre de pôles, min.	32 pôles	Ytterdiameter	11,85 ± 1 mm
Câble	Câble LiYCY	Longueur du câble	20 m
Matériau	PVC	Section du conducteur	0,25 mm ²

Données électriques

Tension nominale	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	≤ 80 mΩ/m
Test de haute tension	1 KV/1s		

Classifications

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Agréments

ROHS Conforme