

**HSS 1.0-3.2 EL Y30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gaine sans fin thermorétractable TwinMark s'imprime en quelques secondes avec une imprimante à transfert thermique. Selon le nombre de caractères ou l'espace disponible, la longueur du repère est individuellement ajustable et il s'adapte à la bonne taille au conducteur. Après avoir importé les données avec notre logiciel M-Print® PRO et avoir imprimé la gaine rétractable avec l'imprimante THM Plus S, la gaine est perforée à la longueur voulue et est immédiatement prête à l'emploi. Un support de rouleau externe (1302920000) doit être utilisé pour les rouleaux contenant plus de 30 m de support d'impression.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type                  | HSS 1.0-3.2 EL Y30M                                       |
| Référence             | <a href="#">1505770000</a>                                |
| Version               | Repères de fils et de câbles, 1 - 3.2 mm, x 5.6 mm, jaune |
| GTIN (EAN)            | 4050118314328                                             |
| Cdt.                  | 1 pièce(s)                                                |
| imprimante compatible | <a href="#">2430920000</a>                                |

## HSS 1.0-3.2 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |           |                     |              |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Longueur   | 30 000 mm | Longueur (pouces)   | 1 181,1 inch |
| Largeur    | 5,6 mm    | Largeur (pouces)    | 0,22 inch    |
| Profondeur | 0,77 mm   | Profondeur (pouces) | 0,03 inch    |
| Poids net  | 172 g     |                     |              |

## Caractéristiques générales

|                                    |                                                            |          |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Couleur                            | jaune                                                      | Halogène | Oui         |
| Industries recommandées            | Construction d'installations, Énergie, Fabricant, Machines | Largeur  | 5,6 mm      |
| Longueur                           | 30 000 mm                                                  | Matériau | Polyoléfine |
| plage de température d'utilisation | -55...135 °C                                               |          |             |

## Repères de fils et de câbles

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 1 - 3.2 mm          | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 3,2 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 1 mm                | Halogène                                    | Oui                 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Taux de rétractabilité                      | 3:1                 | Température recommandée de retrait          | 90 °C               |

## Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Téléchargements

Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)

### HSS 1.0-3.2 EL Y30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

