

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
KLIPPON POK 122209**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Klippon® POK - boîtiers en polyester

Les boîtiers en polyester renforcé de fibre de verre de la gamme Klippon® POK offre une solution de grande qualité pour la protection des composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un type de protection élevés sont nécessaires.

Particularités :

- polyester renforcé fibre de verre
- 17 tailles
- Deux coloris standard : gris (identique à RAL 7001) et noir (identique à RAL 9011)
- Couvercle avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente
- Joint moulé en silicone ou chloroprène
- Perçages de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité
- Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne
- Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage
- Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
- Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.

Informations générales de commande

Type	KLIPPON POK 122209
Référence	1305880000
Version	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 120 mm, Largeur: 220 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
GTIN (EAN)	4050118108316
Cdt.	1 pièce(s)
Outil nécessaire	9008540000

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
KLIPPON POK 122209**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	220 mm	Largeur (pouces)	8,661 inch
Hauteur	120 mm	Hauteur (pouces)	4,724 inch
Hauteur version la plus basse	90 mm	Profondeur	90 mm
Profondeur (pouces)	3,543 inch	Cote de fixation largeur	204 mm
Cote de fixation hauteur	82 mm	Poids net	1 094 g

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couple des vis du couvercle	2,5 Nm
Domaines d'utilisation :	Installations portuaires, Construction de machines, Industrie des processus, Transports	Epaisseur du matériau du coffret	4,39 mm
Epaisseur du matériau du couvercle	5 mm	Instruction de montage	Montage direct, Pattes de montage
Normes	DIN EN 62208 - Boîtier vide standard	Résistance du matériau	4,39 mm
Matériau	Polyester renforcé fibre de verre	Matériau du joint	Chloroprène
Surface	non traité, brillant	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C	Tenue aux chocs	IK 08 selon (CEI 62262 et DIN EN 50102)
Degré de protection	IP66	Fixation du coffret	Installation à travers la paroi arrière du coffret, Pattes de fixation
Fixation du couvercle	Vis à tête fendue / cruciforme		

Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation hauteur	82 mm	Cote de fixation largeur	204 mm
Matériau	Polyester renforcé fibre de verre	Résistance du matériau	4,39 mm
Surface	non traité, brillant		

Equipement horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x31	WDU 4 / ZDU 4	1x26
WDU 6 / ZDU 6	1x19		

Equipement vertical

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de certificat, boîtier confectionné (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Numéro de certificat, boîtier vide (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
Certificat N° (GERMLLOYD)	TAE00002R2	N° de certificat (cULus)	E256877

Presse-étoupes droite

M12	8	M16	4
M20	3	M25	1
M32	1		

Date de création 28 mai 2019 23:52:49 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

2

Klippon POK (boîtier vide en polyester) KLIPPON POK 122209

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Presse-étoupes gauche

M12	8	M16	4
M20	3	M25	1
M32	1		

Presse-étoupes haut / bas

M12	24	M16	14
M20	12	M25	5
M32	4	M40	3

Classifications

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS01
Brochure/Catalogue	MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Documentation utilisateur	MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures
Données techniques	EPLAN_WSCAD
Données techniques	STEP
Spécifications appel d'offre	Klippon POK 122209_1305880000_DE Klippon POK 122209_1305880000_EN

Fiche de données**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
KLIPPON POK 122209**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins