

**Série SAK  
QB 4 MK3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Illustration du produit**

Figure similaire

**Klippon® Connect avec technologie de  
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | QB 4 MK3                   |
| Référence  | <a href="#">3833800000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190542542              |
| Cdt.       | 20 pièce(s)                |

**Série SAK**  
**QB 4 MK3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |          |                  |            |
|-----------|----------|------------------|------------|
| Largeur   | 33,5 mm  | Largeur (pouces) | 1,319 inch |
| Hauteur   | 12,24 mm | Hauteur (pouces) | 0,482 inch |
| Poids net | 1,573 g  |                  |            |

**Températures**

|                               |               |                               |       |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| Température de stockage, max. | 40 °C         | Température de stockage, min. | 10 °C |
| Température de stockage       | 10 °C...40 °C |                               |       |

**Autres caractéristiques techniques**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type de fixation | enfiché |
|------------------|---------|

**Caractéristiques des matériaux**

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | noir |
|---------|------|

**Dimensions**

|               |       |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 10 mm |
|---------------|-------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Données techniques | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|