

**Cosses**  
**KRN-M12/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit  
aux utilisateurs une qualité de raccordement  
électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | KRN-M12/-95                |
| Référence  | <a href="#">1495620000</a> |
| Version    | Cosses, 95 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305265              |
| Cdt.       | 25 pièce(s)                |

**Cosses**  
**KRN-M12/-95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|       |        |           |          |
|-------|--------|-----------|----------|
| Poids | 5,51 g | Poids net | 55,136 g |
|-------|--------|-----------|----------|

**Caractéristiques techniques**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Version | Série Euro, standard |
|---------|----------------------|

**Raccordements**

|                                                          |         |                                     |                |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3)                       | 18 mm   | Diamètre intérieur de la bride (d2) | 13 mm          |
| Diamètre intérieur de la tige (d1)                       | 13,5 mm | Isolation                           | non disponible |
| Largeur de la bride (b)                                  | 26 mm   | Longueur de la tige (a)             | 23 mm          |
| Longueur de raccordement (l)                             | 48 mm   | Perçage                             | M 12           |
| Section de raccordement du conducteur 95 mm <sup>2</sup> |         |                                     |                |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001051    | ETIM 6.0   | EC001051    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-05 | eClass 9.0 | 27-40-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-05 |            |             |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                 |

### Cosses KRN-M12/-95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

