

**SAIL-7/8BG-5-25U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.

Les câbles 7/8" (17,8/20,3 cm) tendent à être utilisés pour les applications type alimentation électrique.

S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | SAIL-7/8BG-5-25U                                                                                                                      |
| Référence  | <a href="#">1292192500</a>                                                                                                            |
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, 7/8", Nombre de pôles : 5 (4 + PE), 25 m, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| GTIN (EAN) | 4050118623963                                                                                                                         |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                            |

**SAIL-7/8BG-5-25U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 2 000 g |
|-----------|---------|

**Conformité environnementale du produit**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Caractéristiques techniques câble**

|                                               |                                     |                                |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles                               | 5 (4 + PE)                          | Section du conducteur          | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Diamètre extérieur                            | 8.7 ± 0.2 mm                        | Longueur du câble              | 25 m                    |
| Blindé                                        | Non                                 | Isolation                      | TPM                     |
| Codage couleur                                | brun, blanc, bleu, noir, Vert/jaune | Matériau de la gaine           | PUR                     |
| Couleur de la gaine                           | noir                                | Halogène                       | Non                     |
| Plage de température, en mouvement            | -20...80 °C                         | Plage de température, fixe     | -50...80 °C             |
| Gaine selon UL AWM                            | 20234 (80 °C / 1000 V)              | Résistance à la torsion        | 0 °/m                   |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles           | Non                                 | Rayon de courbure, mobile      | 7,5 x diamètre du câble |
| Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                                 | Câble hybride                  | Non                     |
| Réticulé par irradiation                      | Non                                 | Longueur de câble configurable | Non                     |

**Caractéristiques techniques générales**

|                                  |                            |                             |                   |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Filetage du raccordement         | 7/8"                       | Matériau de base du boîtier | PUR               |
| Matériau de la bague filetée     | Zinc injecté sous pression | Codage                      | aucune            |
| Degré de protection              | IP68, Vissé                | Surface du contact          | Au (Or)           |
| LED                              | Non                        | Tension nominale            | 300 V             |
| Courant nominal                  | 9 A                        | Tenue d'isolation           | 10 <sup>8</sup> Ω |
| Plage de températures du coffret | -25...+85 °C               | Cycles d'enfichage          | ≥ 100             |
| Degré de pollution               | 3                          | ponté                       | Non               |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001855    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 9.0 | 27-06-03-11 | eClass 9.1 | 27-06-03-11 |

**Agréments**


|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## SAIL-7/8BG-5-25U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


## Dessins

### Dessin coté




Straight socket

### Schéma des pôles



Socket

### Schéma



### L'outil idéal : Screwty<sup>®</sup> avec fonction de serrage



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F