

**VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex)
VG M16 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Presse-étoupes en laiton, indiqués pour l'utilisation en zones explosibles Ex e (sécurité accrue). Ils ont été testés selon les dernières normes et standards EN 60079-0:2009, et ont également reçu la certification ATEX.

Informations générales de commande

Type	VG M16 EXE MS
Référence	1460040000
Version	VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex), Raccord à vis, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4050118265989
Cdt.	50 pièce(s)

**VG Ex MS (presse-étoupe laiton Ex)
VG M16 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	46 mm	Longueur (pouces)	1,811 inch
Poids net	50,6 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	CR	Degré de protection	IP66, IP68
Degré de protection avec GWDR	IP66, IP68	Diamètre du câble extérieur, max.	12 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	3 mm	Filetage (extérieur)	M 16
Insert	Néoprène	Joint torique	NBR
Longueur du filetage	16 mm	Matériau	Laiton, nickelé
Normes	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-11 : 2010, EN 60079-31 : 2009	Notice d'installation	Voir les instructions de montage
Pas de vis	1,5 mm	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Remarque : degré de protection	Veuillez suivre les consignes de montage
Taille de clé 1	22 mm	Taille de clé 2	22 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	IMQ 11ATEX038X
Numéro de certificat du presse-étoupe (GOST)	POCC TR.05.B04 16 1		

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 7.1	27-14-91-11	eClass 8.1	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-34

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Associé aux boîtiers Klippon STB, un joint plat supplémentaire doit être utilisé - GWDR NP.
-----------------------------	---

Agréments

Agréments



Agréments	EAC; ATEX
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Date de création 28 mai 2019 23:15:56 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées