

WPAK
EBB 25-50/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Type	EBB 25-50/16
Référence	1547490000
Version	WPAK, Bloc de collecteur de potentiel, Section nominale: Raccordement vissé, Montage direct
GTIN (EAN)	4050118387438
Cdt.	10 pièce(s)

WPAK
EBB 25-50/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Hauteur	45,5 mm	Hauteur (pouces)	1,791 inch
Profondeur	24 mm	Profondeur (pouces)	0,945 inch
Poids net	122,256 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température ambiante	-40°C bis +75°C	Température de stockage	10 °C...40 °C

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Vissé
------------------------	----------------	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Laiton	Couleur	Couleur laiton
----------	--------	---------	----------------

Caractéristiques nominales

Degré de pollution	3
--------------------	---

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Sections de raccordement, autre raccordement, max	16 mm ²	Sections de raccordement, autre raccordement, min.	6 mm ²
---	--------------------	--	-------------------

Raccordement (raccordement nominal)

Couple de serrage, min.	5 Nm	Longueur de dénudage	20 mm
Nombre de raccordements	3	Plage de serrage, max.	50 mm ²
Plage de serrage, min.	10 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 16 mm ²	
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 10 mm ²		Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 16 mm ²	
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 10 mm ²		Section de raccordement du conducteur, souple, max.	50 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.	10 mm ²	Sens de raccordement	latéralement
Type de raccordement	Raccordement vissé	Vis de serrage	M 6

Classifications

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-18-92-64
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Qualifiedin acc. CEI 60947-7-2, Peut être utilisé pour une attache fonctionnelle équipotentielle et attache de protection équipotentielle Montage sur tranchée de câbles avec vis M6x9
-----------------------------	--

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

WPAK EBB 25-50/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Documentation utilisateur	Beipackzettel_WPAK.pdf
Données techniques	EPLAN_WSCAD
Données techniques	STEP