

**THM**  
**THM WO 24.5/100 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similaire à l'illustration**

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type                  | THM WO 24.5/100 WS                                                 |
| Référence             | <a href="#">2004970000</a>                                         |
| Version               | THM, Repères de fils et de câbles, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, blanc |
| GTIN (EAN)            | 4050118415391                                                      |
| Cdt.                  | 2 000 pièce(s)                                                     |
| imprimante compatible | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>              |

**THM**  
**THM WO 24.5/100 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Largeur    | 100 mm   | Largeur (pouces)    | 3,937 inch |
| Hauteur    | 25,4 mm  | Hauteur (pouces)    | 1 inch     |
| Profondeur | 0,025 mm | Profondeur (pouces) | 0,001 inch |
| Poids net  | 0,406 g  |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                    |                    |                                     |                |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adhésif            | Colle polyacrylate | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0            |
| Couleur            | blanc              | Halogène                            | Non            |
| Largeur            | 100 mm             | Matériau                            | Film polyester |
| Nombre par rouleau | 2 000              | Taille de plage de repérage         | 24,5 x 25 mm   |
| Type d'impression  | vierge             | plage de température d'utilisation  | -40...150 °C   |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                     |                                             |                      |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 8 - 23 mm           | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 23 mm                |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 8 mm                | Halogène                                    | Non                  |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 120 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|