

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les accessoires pour la série de relais D-SERIES comprennent :

- Socles relais
- LED / modules de protection
- Étriers de maintien en métal

Informations générales de commande

Type	SPW ECO 3CO
Référence	1220250000
Version	D-SERIES DRW / DRH, Socle relais, Nombre des contacts: 3 Inverseur, Courant permanent: 16 A, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	4032248100101
Cdt.	10 pièce(s)

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	38,7 mm	Largeur (pouces)	1,524 inch
Hauteur	92,1 mm	Hauteur (pouces)	3,626 inch
Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1,22 inch
Poids net	64,1 g		

Températures

Humidité	35...85 % humidité rel., sans condensation	Température de fonctionnement, max.	60 °C
Température de fonctionnement, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	60 °C
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C
Température de stockage	-40 °C...60 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)	E312083
-----------------------	---------

Sortie

Tension de commutation nominale	500 V AC	Tension de commutation AC, max.	500 V
Courant permanent	16 A		

Caractéristiques du contact

Type de contact	3 Inverseur
-----------------	-------------

Caractéristiques générales

Rail	TS 35	Couleur	noir
------	-------	---------	------

Coordination de l'isolation

Tension nominale	500 V	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Groupe de matériaux isolants	IIIb
Degré de protection	IP10	Rigidité diélectrique, Entrée/Sortie	4 kV _{eff} / 1 min
Ligne d'air entrée - sortie	≥ 3 mm	Ligne de fuite entrée - sortie	≥ 5 mm
Rigidité diélectrique des contacts voisins	4 kV _{eff} / 1 min	Tension de tenue au choc	7,3 kV (1,2/50 µs)

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Normes	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Certificat N° (cURus)	E312083
--------	--	-----------------------	---------

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé	Longueur de dénudage, raccordement nominal	8 mm
Couple de serrage, min.	0,5 Nm	Couple de serrage, max.	1,2 Nm
Plage de serrage, min.	0,5 mm ²	Plage de serrage, max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.	2,5 mm ²
Raccordement des conducteurs	Cosse à fourche M4 (isolée)	Dimension de la lame	Gr. PH2

Classifications

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Pour cette prise, une connexion transversale n'est pas disponible.
	Pour cette prise, les repérages ne sont pas disponibles.

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	DE_PA_5600_160310_005.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

D-SERIES DRW / DRH SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing



Graph

Courbe de charge limite DC
Charge résistive

Dimensional drawing