

THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les étiquettes THM ET S7 non autocollantes et conditionnées en rouleaux permettent d'identifier les modules SIMATIC ET 200S, S7-300 and S7-400 de Siemens.

- Le logiciel M-Print® PRO permet le marquage individuel des étiquettes THM ET S7 à l'aide d'une imprimante THM.
- Les étiquettes se détachent aisément
- L'imprimante THM Plus S garantit une impression ultra-résistante

Informations générales de commande

Type	THM ET 200SP 12.8/31 TU
Référence	1487680000
Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 31 x 12.8 mm, Siemens, turquoise
GTIN (EAN)	4050118296600
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	12,8 mm	Largeur (pouces)	0,504 inch
Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1,22 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	442 g		

Caractéristiques générales

Agrément selon UL 969	Non	Application / fabricant	Siemens
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	turquoise
Halogène	Non	Largeur	12,8 mm
Matériau	Polypropylène	Nombre par rouleau	2 000
Procédé d'impression	Transfer thermique	Version	sans halogène
plage de température d'utilisation	-50...100 °C		

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Logiciel	M-Print PRO configuration file

THM THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

