

HSS 0.8-2.4 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gaine sans fin thermorétractable TwinMark s'imprime en quelques secondes avec une imprimante à transfert thermique. Selon le nombre de caractères ou l'espace disponible, la longueur du repère est individuellement ajustable et il s'adapte à la bonne taille au conducteur. Après avoir importé les données avec notre logiciel M-Print® PRO et avoir imprimé la gaine rétractable avec l'imprimante THM Plus S, la gaine est perforée à la longueur voulue et est immédiatement prête à l'emploi. Un support de rouleau externe (1302920000) doit être utilisé pour les rouleaux contenant plus de 30 m de support d'impression.

Informations générales de commande

Type	HSS 0.8-2.4 EL W13M
Référence	1489620000
Version	Repères de fils et de câbles, 0.8 - 2.4 mm, x 4.2 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118299427
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000

HSS 0.8-2.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	13 000 mm	Longueur (pouces)	511,81 inch
Largeur	4,2 mm	Largeur (pouces)	0,165 inch
Profondeur	0,77 mm	Profondeur (pouces)	0,03 inch
Poids net	73 g		

Caractéristiques générales

Couleur	blanc	Halogène	Oui
Industries recommandées	Construction d'installations, Énergie, Fabricant, Machines	Largeur	4,2 mm
Longueur	13 000 mm	Matériau	Polyoléfine
plage de température d'utilisation	-55...135 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	0.8 - 2.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	2,4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	0,8 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, max.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,25 mm ²
Taux de rétractabilité	3:1	Température recommandée de retrait	90 °C

Classifications

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)

HSS 0.8-2.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

