

HSS-HF 3.2-6.4 EL Y30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'impression sur les gaines thermorétractables continues de la série MultiMark prend quelques secondes seulement, grâce à nos imprimantes à transfert thermique. La longueur du repère est individuellement ajustable pour correspondre au nombre de caractères ou à l'espace disponible. La longueur requise est pré-perforée avec précision à l'aide d'une lame spéciale. Grâce à leur forme ovale, les repères s'ouvrent facilement, s'appliquent rapidement et se rétractent avec précision pour s'ajuster au conducteur.

Un support de rouleau externe (1302920000) doit être utilisé pour les rouleaux contenant plus de 30 m de support d'impression.

Informations générales de commande

Type	HSS-HF 3.2-6.4 EL Y30M
Référence	1513180000
Version	Repères de fils et de câbles, 3.2 - 6.4 mm, x 10.7 mm, jaune
GTIN (EAN)	4050118321012
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 3.2-6.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	30 000 mm	Longueur (pouces)	1 181,1 inch
Largeur	10,7 mm	Largeur (pouces)	0,421 inch
Profondeur	0,9 mm	Profondeur (pouces)	0,035 inch
Poids net	404 g		

Caractéristiques générales

Couleur	jaune	Halogène	Non
Largeur	10,7 mm	Longueur	30 000 mm
Matériau	Polyoléfine	Nombre par rouleau	1
plage de température d'utilisation	-55...105 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	3.2 - 6.4 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	6,4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	3,2 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²
Taux de rétractabilité	2:1	Température recommandée de retrait	90 °C

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Données techniques	EPLAN, WSCAD

HSS-HF 3.2-6.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

