


**Blocs de jonction à tige
WFF 120 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Klippon® Connect avec technologie à tiges**

Nos blocs de jonction à tige constituent une alternative solide établie pour le raccordement dans des conditions particulièrement difficiles. Les nombreux accessoires et la qualité de fabrication garantissent une productivité élevée dans la planification et l'installation – et une sécurité de fonctionnement durable.

Informations générales de commande

Type	WFF 120 NFF
Référence	1049240000
Version	Blocs de jonction à tige, Borne traversante, Section nominale: 120 mm², Montage direct, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255140
Cdt.	4 pièce(s)

Blocs de jonction à tige WFF 120 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Hauteur	132 mm	Hauteur (pouces)	5,197 inch
Profondeur	72,5 mm	Profondeur (pouces)	2,854 inch
Poids net	264,8 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	120 °C		

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	fermé	Instruction de montage	Montage direct, TS 35
-------------	-------	------------------------	-----------------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Couple de serrage (vis de pression pour conducteurs en cuivre)	30...36 Nm	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	2	Etages internes pontés	Non
Raccordement PE	Non	Rail	TS 35

Caractéristiques nominales

Section nominale	120 mm ²	Tension nominale	500 V
Courant nominal	269 A	Courant avec conducteur max.	269 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0,12 mΩ		

Raccordement (raccordement nominal)

Cosse DIN 46 234	6...150 mm ²	Couple de serrage, max.	36 Nm
Couple de serrage, min.	30 Nm	Nombre de raccords	2
Plage de serrage, max.	150 mm ²	Plage de serrage, min.	6 mm ²
Sections de raccordement, raccordement à tige, max.	150 mm ²	Sections de raccordement, raccordement à tige, min.	6 mm ²

Raccordement à tige

Cosse DIN 46 234	6...150 mm ²	Couple de serrage, max.	36 Nm
Couple de serrage, min.	30 Nm	Sections de raccordement, raccordement à tige, max.	150 mm ²
Sections de raccordement, raccordement à tige, min.	6 mm ²		

Blocs de jonction à tige
WFF 120 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Classifications**

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP