

**WPAK
JB 25-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Type	JB 25-50
Référence	1547500000
Version	WPAK, Bloc de compensation de potentiel, Section nominale: Raccordement vissé, Montage direct
GTIN (EAN)	4050118387445
Cdt.	10 pièce(s)

WPAK
JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	33 mm	Largeur (pouces)	1,299 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Profondeur	24 mm	Profondeur (pouces)	0,945 inch
Poids net	134,505 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température ambiante	-40°C bis +75°C	Température de stockage	10 °C...40 °C

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Vissé
------------------------	----------------	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Laiton	Couleur	Couleur laiton
----------	--------	---------	----------------

Caractéristiques nominales

Degré de pollution	3
--------------------	---

Raccordement (raccordement nominal)

Couple de serrage, min.	5 Nm	Longueur de dénudage	33 mm
Nombre de raccords	2	Plage de serrage, max.	50 mm²
Plage de serrage, min.	10 mm²	Section de raccordement du conducteur, souple, max.	50 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.	10 mm²	Sens de raccordement	latéralement
Type de raccordement	Raccordement vissé	Vis de serrage	M 6

Classifications

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-18-92-64
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Qualifiedin acc. CEI 60947-7-2, Peut être utilisé pour une attache fonctionnelle équipotentielle et attache de protection équipotentielle Montage sur tranchée de câbles avec vis M6x9
-----------------------------	--

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN.WSCAD
Données techniques	STEP