

**HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'impression sur les gaines thermorétractables continues de la série MultiMark prend quelques secondes seulement, grâce à nos imprimantes à transfert thermique. La longueur du repère est individuellement ajustable pour correspondre au nombre de caractères ou à l'espace disponible. La longueur requise est pré-perforée avec précision à l'aide d'une lame spéciale. Grâce à leur forme ovale, les repères s'ouvrent facilement, s'appliquent rapidement et se rétractent avec précision pour s'ajuster au conducteur.

Un support de rouleau externe (1302920000) doit être utilisé pour les rouleaux contenant plus de 30 m de support d'impression.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type                  | HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M                                                          |
| Référence             | <a href="#">1513300000</a>                                                       |
| Version               | Repères de fils et de câbles, 6.4 - 12.7 mm, x 20.9 mm, blanc                    |
| GTIN (EAN)            | 4050118320879                                                                    |
| Cdt.                  | 1 pièce(s)                                                                       |
| imprimante compatible | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |           |                     |              |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Longueur   | 30 000 mm | Longueur (pouces)   | 1 181,1 inch |
| Largeur    | 20,9 mm   | Largeur (pouces)    | 0,823 inch   |
| Profondeur | 1,2 mm    | Profondeur (pouces) | 0,047 inch   |
| Poids net  | 756 g     |                     |              |

## Caractéristiques générales

|                                    |              |                    |           |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Couleur                            | blanc        | Halogène           | Non       |
| Largeur                            | 20,9 mm      | Longueur           | 30 000 mm |
| Matériau                           | Polyoléfine  | Nombre par rouleau | 1         |
| plage de température d'utilisation | -55...105 °C |                    |           |

## Repères de fils et de câbles

|                                             |                    |                                             |                   |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 6.4 - 12.7 mm      | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 12,7 mm           |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 6,4 mm             | Halogène                                    | Non               |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 35 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Taux de rétractabilité                      | 2:1                | Température recommandée de retrait          | 90 °C             |

## Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                                            |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |

### HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

