

**Série A**  
**ZQV 10N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit****Raccordement à ressort avec technologie PUSH IN**

La technologie PUSH IN innovante représente un gain de temps maximal pendant le câblage. La technique par enfichage direct garantit des forces d'arrachement élevées et une manipulation simple pour tous les types de conducteur.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | ZQV 10N/2                  |
| Référence  | <a href="#">2497250000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118509144              |
| Cdt.       | 25 pièce(s)                |

**Série A**  
**ZQV 10N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Largeur    | 17,8 mm  | Largeur (pouces)    | 0,701 inch |
| Hauteur    | 4 mm     | Hauteur (pouces)    | 0,157 inch |
| Profondeur | 36,95 mm | Profondeur (pouces) | 1,455 inch |
| Poids net  | 5,9 g    |                     |            |

**Températures**

|                                            |               |                                            |        |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| Température de stockage, max.              | 40 °C         | Température de stockage, min.              | 10 °C  |
| Température de stockage                    | 10 °C...40 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C        |                                            |        |

**Autres caractéristiques techniques**

|                        |                |                  |         |
|------------------------|----------------|------------------|---------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | enfiché |
|------------------------|----------------|------------------|---------|

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |        |
|-------------------------------------|-------|---------|--------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | Orange |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |        |

**Caractéristiques du système**

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 57 A |
|-----------------|------|

**Dimensions**

|               |       |
|---------------|-------|
| Pas en mm (P) | 10 mm |
|---------------|-------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>  |