

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Type	THM WO VIN 17.8/34 WS
Référence	1382930000
Version	THM, Repères de fils et de câbles, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 34 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118185065
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	34 mm	Largeur (pouces)	1,339 inch
Hauteur	17,8 mm	Hauteur (pouces)	0,701 inch
Profondeur	0,065 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	470 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Agrément selon UL 969	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Halogène	Oui	Largeur	34 mm
Matériau	Film vinyle	Nombre par rouleau	3 000
Taille de plage de repérage	13 x 17,8 mm	Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40...80 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	4,4 - 6,7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	6,7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	4,4 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, max.	35 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm ²

Classifications

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

