



Gaines tressées expansées

Helagaine HEGP, Polyester standard

La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l'industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.

Principales caractéristiques

- Polyester robuste
- Extrêmement flexible
- Forte résistance à l'abrasion
- Forte surface de couverture



Gaine tressée Helagaine HEGP.

MATIÈRE	Polyester (PET)
Températures d'utilisation	De -50 °C à +150 °C, en pointe +220 °C
Point de fusion	+250 °C
Tenue au feu	UL94 V2, FMVSS 302
Homologation(s)	EN 45545: 2013



RÉFÉRENCE	Ø min. du toron	Ø max. du toron	Couleur	Long. du rouleau	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HEGP03	1,0	5,0	Noir (BK)	200 m	45	170-10300
HEGP04	2,0	7,0	Noir (BK)	200 m	45	170-10400
HEGP05	3,0	9,0	Noir (BK)	200 m	45	170-10500
HEGP06	4,0	11,0	Noir (BK)	100 m	45	170-10600
HEGP08	5,0	12,0	Noir (BK)	100 m	45	170-10800
HEGP10	7,0	15,0	Noir (BK)	100 m	45	170-11000
HEGP12	8,0	17,0	Noir (BK)	100 m	45	170-11200
HEGP15	10,0	20,0	Noir (BK)	100 m	45	170-11500
HEGP20	14,0	26,0	Noir (BK)	50 m	45	170-12000
HEGP25	18,0	34,0	Noir (BK)	50 m	45	170-12500
HEGP30	20,0	40,0	Noir (BK)	50 m	45	170-13000
HEGP40	30,0	50,0	Noir (BK)	50 m	45	170-14000
HEGP50	40,0	66,0	Noir (BK)	50 m	45	170-15000

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Coloris gris disponible sur demande. Taille de coupe variable sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)
45 HSG0

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.