



## Étiquettes auto-protégées - impression laser

### Helatag 1105 (blanc-transparent)

La structure de l'étiquette garantit, une fois appliquée sur le fil, qu'elle reste en place sans levage. Les coins arrondis donnent une meilleure adhérence que des étiquettes classiques aux coins carrés. L'information est imprimée dans la zone blanche. Cette zone est ensuite placée sur le fil puis on l'enroule afin de recouvrir le texte, ce qui donne une excellente protection contre l'abrasion, la poussière et les débris.


#### Principales caractéristiques

- Étiquettes auto-protégées de haute qualité
- Adapté pour l'identification des fils et câbles
- L'auto-protection offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécanique
- Bords arrondis pour une meilleure adhésion
- Conception de modèles d'étiquettes facile avec notre logiciel TagPrint Pro
- Livré en boîte pour un rangement efficace et une meilleure protection



La protection transparente offre une identification durable.

|   |  |
|---|--|
| <b>MATIÈRE</b>                          | Type 1105, Polyester (PET), blanc transparent (WH/CL), auto-protégées  |
| <b>Températures d'utilisation</b>       | De -40 °C à +150 °C  |
| <b>Temp. de polymérisation</b>          | A partir de +5 °C  |
| <b>Adhésif</b>                          | Acrylique  |
| <b>Epais. film (µm)</b>                 | 50 µm  |
| <b>Propriétés chimiques du matériau</b> | Excellente résistance aux alcools, à l'essence, aux solvants, au butanol, aux solvants et à l'acide de batterie. |



Pour une impression facile, nous recommandons l'utilisation du logiciel TagPrint Pro (voir page 489) ou bien l'utilisation de nos guides d'impression disponibles en format MS-Windows Word à télécharger sur notre site internet [www.HellermannTyton.fr](http://www.HellermannTyton.fr) (téléchargement).

| RÉFÉRENCE           | Ø min. du toron | Ø max. du toron | Larg. (W) | Haut. (H) | Haut. (H2) | Étiquettes par feuille | Contenu | Couleur                      | Article   |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| TAG138LA4-1105-WHCL | 11,8            | 23,6            | 38,1      | 19,1      | 93,1       | 15 pcs                 | 500 pcs | Blanc (WH), Transparent (CL) | 594-13876 |
| TAG139LA4-1105-WHCL | 18,2            | 36,4            | 38,1      | 25,4      | 139,7      | 10 pcs                 | 500 pcs | Blanc (WH), Transparent (CL) | 594-13976 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.