

PRO INSTA 16W 24V 0.7A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les alimentations de Weidmüller ont prouvé depuis longtemps leur valeur dans le domaine des modules d'alimentation électrique.

Ainsi, elles peuvent être utilisées dans des environnements industriels difficiles, dans des petites entreprises et dans des zones habitées et sont validées par des agréments internationaux. Weidmüller propose des alimentations et des composants supplémentaires pour applications industrielles :

- alimentations redressées-filtrées
- alimentations à découpage primaire
- Convertisseurs DC/DC
- Modules de sauvegarde d'alimentation
- Fusibles électroniques

Informations générales de commande

Type	PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Référence	2580180000
Version	
GTIN (EAN)	4050118590913
Cdt.	1 pièce(s)

PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	22,5 mm	Largeur (pouces)	0,886 inch
Hauteur	90,5 mm	Hauteur (pouces)	3,563 inch
Profondeur	60 mm	Profondeur (pouces)	2,362 inch
Poids net	82 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C	Température de stockage	-40 °C...85 °C

Entrée

Consommation de courant AC	0.25 A @ 230 V AC / 0.45 A @ 100 V AC	Consommation de courant DC	0.08 A @ 370V DC / 0.22 A @ 120 V DC
Courant à la mise sous tension	max. 40 A	Fusible amont recommandé	Fusible 2 A / DI 6 A, char. Disjoncteur automatique B 2...4 A, car. Disjoncteur automatique C
Fusible d'entrée (interne)	Oui	Plage de fréquence AC	45...65 Hz
Plage de tension d'entrée AC	85...264 V AC (dérive thermique à 100 V AC)	Plage de tension d'entrée DC	95...370 V DC
Technique de raccordement	PUSH IN	Tension d'entrée nominale	100 - 240 V CA / 120 - 340 V CC

Sortie

Charge capacitive	illimité	Courant de sortie continu à $U_{Nominal}$	0.7 A @ 55 °C, 0.43 A @ 70 °C
Courant de sortie nominal pour U_{nom}	0.7 A @ 55 °C	Ondulation résiduelle, appels de courant	< 50 mVss @ U_{Nennr} , Full Load
Technique de raccordement	PUSH IN	Temps de montée	≤ 100 ms
Tension de sortie	22...28 V (réglable via potentiomètre frontal)	Tension de sortie nominale	24 V DC ± 1 %

Données générales

Degré de protection	IP20	MTBF	> 750.000 h nach IEC 61709 (SN29500)
Position de montage, conseils de montage	Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d'espace au-dessus & en dessous pour la circ. d'air, 10 mm avec les composants actifs voisins à pleine charge, 5 mm avec les composants passifs voisins. Peut être monté côte à côte sans espace à 90 % de charge nominale	Protection contre les tensions de retour de la charge	
Puissance dissipée, charge nominale	3,6 W		30...35 V DC
Rendement	82.5 %	Puissance dissipée, à vide	0,4 W
Versión du boîtier	Plastic, protective insulation	Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C

PRO INSTA 16W 24V 0.7A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**CEM / choc / vibration**

Limitation des courants d'oscillation harmonique de réseau	selon EN 61000-3-2	Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6	2,3 g
Émission sonore conforme à la norme EN55032		Résistance aux interférences selon	EN 61000-4-2 (ESD) EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs) EN 61000-4-4 (balayage) EN 61000-4-5 (surtension) EN 61000-4-6 (conduite) EN 61000-4-11 (DIP), EN 61000-4-11 (DIP)
	Classe B		
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27	15 g dans tous les sens		

Coordination de l'isolation

Degré de pollution	2	Tension d'isolation entrée / sortie	4 kV
Tension d'isolation entrée / terre	0,5 kV	Tension d'isolation sortie / terre	3,5 kV
Type de protection	II		

Sécurité électrique (normes appliquées)

Équipement avec outils électroniques	selon EN50178 / VDE0160	Isolation sûre / protection contre les décharges électriques	VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps	Selon VDE 0106-101	Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage	according to EN 61558-2-16
Équipement électrique des machines	selon EN60204		

Caractéristiques de raccordement (entrée)

Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil, max.	12	Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil, min.	24
Section de raccordement du conducteur, flexible, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, flexible, min.	0,25 mm ²
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, rigide, min.	0,25 mm ²
Technique de raccordement	PUSH IN		

Données de raccordement (sortie)

Nombre de blocs de jonction	2 (+ / -)	Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil, max.	12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil, min.	24	Section de raccordement du conducteur, flexible, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, flexible, min.	0,25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, rigide, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.	0,25 mm ²	Technique de raccordement	PUSH IN

Signalisation PA52_7

LED verte	Tension de fonctionnement OK
-----------	------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002540	eClass 6.2	19-05-10-01
eClass 9.0	27-04-07-01	eClass 9.1	27-04-07-01

Date de création 4 juin 2019 14:56:31 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

3

Fiche de données**PRO INSTA 16W 24V 0.7A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur [Operating instruction](#)

Fiche de données

PRO INSTA 16W 24V 0.7A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

